


Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KT6101

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP; (izlazna funkcija koja se pokreće putem zatika 2)
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 29 / L = 31

Primjena

Princip rada	bistabilno
--------------	------------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP; (izlazna funkcija koja se pokreće putem zatika 2)
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-40...85
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
Mehanički podaci		
Težina	[g]	54
Dimenzije	[mm]	Ø 29 / L = 31
Materijali		PA 6.6; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 1
		Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)		pločica sa simbolima
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		



Priključak

