


Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 29 / L = 31

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)

Mehanički podaci

Težina [g]	61,5
------------	------

KT5114



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-KR-BPKG/US/0,5M

Dimenzije	[mm]	Ø 29 / L = 31	
Materijali	PA 6,6-GF30 crno; aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV		
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Funkcija	1 x LED, Crveno može se pokrenuti	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1		
	Brtva: 1		
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima		
Opaske			
Količina pakiranja	1 kom.		

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,5 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

