

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Otkazani artikal

Alternativni artikli: KT5309

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 31

Primjena

Princip rada	dinamički
--------------	-----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da
Duljina izlaznog signala [ms]	300

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
--------------------------	----------

KT5301



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMDF-E-RBPKG/0,3M

Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)
---------	-------------------------------

Mehanički podaci

Težina [g]	65,2
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 31
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	Pogon	1 x LED, Zeleno

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1
	Brtva: 1
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR

Priključak



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo