


Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KT5310

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 31

Primjena

Princip rada	statički
--------------	----------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)


KT5305



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMSF-E-RBPKG/0,3M

Mehanički podaci		
Težina	[g]	64,2
Dimenzije	[mm]	Ø 32 / L = 31
Materijali	nehrđajući čelik (1,4404/316L); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Crveno
	Pogon	1 x LED, Zeleno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1	
	Brtva: 1	
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 0,3 m, PUR		
Priključak		



BK = Boje žica :
BN = crno
BU = Smeđe
Plavo