

Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-ERGBPKG/2M



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 31

Primjena

Princip rada	bistabilno
--------------	------------

Električni podaci

Radni napon [V]	12...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	500

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-40...85
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)

Testovi / odobrenja

EMC	IEC 61000-4
-----	-------------

Mehanički podaci

Težina [g]	119,5
------------	-------


KT5350



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-ERGBPKG/2M

Dimenzije	[mm]	Ø 32 / L = 31	
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV		
Prikazi / radni elementi			
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Zeleno	
	Funkcija	1 x LED, Crveno može se pokrenuti	
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1		
	Brtva: 1		
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima		
Opaske			
Količina pakiranja	1 kom.		
Električni priključak			
Kabel: 2 m, PUR			
Priključak			



	Boje žica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo
YE =	Žuto