




## Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: KT6301

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



### Značajke proizvoda

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | PNP               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |
| Dimenzije [mm]     | Ø 32 / L = 31     |

### Primjena

|              |            |
|--------------|------------|
| Princip rada | bistabilno |
|--------------|------------|

### Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 12...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | 30         |
| Zaštitna klasa                 | III        |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključanja [ms]   | 500        |

### Izlazi

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | PNP               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 200               |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

### Vremena reakcije

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Vrijeme reagiranja [ms] | 35 |
|-------------------------|----|

### Radni uvjeti

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Temperatura okoline [°C] | -40...85                      |
| Zaštita                  | IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono) |



## Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMBF-ERGBPKG/US/0,3M

| Mehanički podaci                                                                               |                                                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Težina                                                                                         | [g]                                                                               | 78,5                              |
| Dimenzije                                                                                      | [mm]                                                                              | Ø 32 / L = 31                     |
| Materijali                                                                                     | kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV |                                   |
| Prikazi / radni elementi                                                                       |                                                                                   |                                   |
| Prikaz                                                                                         | Status prekapčanja                                                                | 1 x LED, Zeleno                   |
|                                                                                                | Funkcija                                                                          | 1 x LED, Crveno može se pokrenuti |
| Dodatna oprema                                                                                 |                                                                                   |                                   |
| Isporuka obuhvata                                                                              | zaporne matice: 1                                                                 |                                   |
|                                                                                                | Brtva: 1                                                                          |                                   |
| Dodatna oprema (opcionalno)                                                                    | pločica sa simbolima                                                              |                                   |
| Opaske                                                                                         |                                                                                   |                                   |
| Količina pakiranja                                                                             | 1 kom.                                                                            |                                   |
| Električni priključak - utikač                                                                 |                                                                                   |                                   |
| Kabel: 0,3 m, PUR                                                                              |                                                                                   |                                   |
| Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A                                                                |                                                                                   |                                   |
| <div></div> |                                                                                   |                                   |
| Priključak                                                                                     |                                                                                   |                                   |

