




Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 39

Primjena

Princip rada	dinamički; (statički; bistabilno pogodno za parametrizaciju)
--------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Vremena reakcije

Vrijeme reagiranja [ms]	35
-------------------------	----

Softver / programiranje

Opcije za namještanje parametra	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; svjetlina; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität
---------------------------------	---

Sučelja

Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)
Revizija IO-Linka	1.1



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFKG/2m/IO

Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
Način SIO		da	
Potrebni tip glavnog konektora		A	
Analogna obrada podatke analogno		1	
Binarna obrada podataka		1	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa [ms]		3,5	
Podržani DeviceIDs		Način rada	DeviceID
		default	1002
Radni uvjeti			
Temperatura okoline [°C]		-20...80	
Zaštita		IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)	
Testovi / odobrenja			
EMC		IEC 61000-4	
MTTF [godina]		318	
Mehanički podaci			
Težina [g]		119,5	
Dimenzije [mm]		Ø 32 / L = 39	
Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV	
Prikazi / radni elementi			
Prikaz			1 x LED, Plavo / Zeleno / Crveno / magenta / Žuto / Bijelo / Narančasto
		zadano	
		Status prekapčanja	Zeleno
		Pogon	-
		Funkcija	Crveno
Dodatna oprema			
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 1	
		Brtva: 1	
Dodatna oprema (opcionalno)		pločica sa simbolima	
Opaske			
Količina pakiranja		1 kom.	

KT6300




Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFFKG/2m/IO

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR

Priključak



BK = IO-Link
Boje žica :
BK = crno
BN = Smeđe
BU = Plavo
WH = Bijelo
Prikaz funkcija može se aktivirati putem WH-a