


KT6301



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFKG/US/IO



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Komunikacijsko sučelje	IO-Link
Dimenzije [mm]	Ø 32 / L = 39

Primjena

Princip rada	dinamički; (statički; bistabilno pogodno za parametrizaciju)
--------------	--

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	30
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP/NPN
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	150
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFKG/US/IO

Vremena reakcije		
Vrijeme reagiranja	[ms]	35
Softver / programiranje		
Opcije za namještanje parametra	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; PnP/nPn; statisch / dynamisch / bistabil / Ein- Ausschaltverzögerung; svjetlina; Aktivierungs- Operations- Inputfarbe; Sensitivität	
Sučelja		
Komunikacijsko sučelje	IO-Link	
Tip prijenosa	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizija IO-Linka	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Profil	Smart Sensor: Type 0 Generic Profiled Sensor; Identification and Diagnosis; Fixed Switching Signal Channel	
Način SIO	da	
Potrebni tip glavnog konektora	A	
Analogna obrada podatke analogno	1	
Binarna obrada podataka	1	
Minimalno vrijeme ciklusa procesa	[ms]	3,5
Podržani DeviceIDs	Način rada	DeviceID
	default	1002
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...80
Zaštita	IP 65; IP 67; IP 69K; (čeono)	
Testovi / odobrenja		
EMC	IEC 61000-4	
MTTF	[godina]	318
Mehanički podaci		
Težina	[g]	80,5
Dimenzije	[mm]	Ø 32 / L = 39
Materijali	kućište: nehrđajući čelik (1,4305 / 303); aktivni prednji dio: PA Grilamid TR 90UV	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz		1 x LED, Plavo / Zeleno / Crveno / magenta / Žuto / Bijelo / Narančasto
	zadano	
	Status prekapčanja	Zeleno
	Pogon	-
	Funkcija	Crveno
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata	zaporne matice: 1	
	Brtva: 1	
Dodatna oprema (opcionalno)	pločica sa simbolima	
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		

KT6301



Kapacitivna osvijetljena pritisna tipka

KTMEF-EMMFKG/US/IO


Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak



Prikaz funkcija može se aktivirati putem ZATIKA 2