




Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0132--K-00KNPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: LI2141

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Duljina sonde L [mm]	132

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mediji	rashladne tečnosti; Ulja
Ne može se rabiti za	kiseline; lužine
Srednja temperatura [°C]	0...65; (za vodu i vodene medije: 0...35 °C)
Tlak spremnika [bar]	0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	13; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip mjerenja	kapacitivno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0132--K-00KNPKG/US

Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	132
----------------------	-----

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...65
Napomena o temperaturi okoline	za vodu i vodene medije: 0...35 °C
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje	WHG § 19	
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spojna stezaljka
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V (500 Ω AC)

Mehanički podaci

Dimenzije [mm]	Ø 16
Materijali	PP; TPE-V
Materijali u kontaktu s medijima	PP-H

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0132--K-00KNPKG/US

Priključak

