




Senzor razine / senzor propuštanja

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Otkazani artikal

Alternativni artikli: LI2132

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipke za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Duljina sonde L [mm]	273

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mediji	vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi
Dielektrična konstanta medija	> 1,8
Preporučeni mediji	vodeni rashlađivači; Ulja; Voda; mediji slični vodi
Ne može se rabiti za	granule; rasuti materijal; kiseline; lužine
Tlak spremnika [bar]	-0,5...0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)

Ulje

Srednja temperatura [°C]	0...65
--------------------------	--------

Voda

Srednja temperatura [°C]	0...35
--------------------------	--------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	22; (24 V)
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip mjerenja	kapacitivno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja



Senzor razine / senzor propuštanja

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapćanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapćanja DC [mA]	200
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Raspon mjera/postavki

Duljina sonde L [mm]	273
Aktivno područje A [mm]	31

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	0...65
Zaštita	IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje	WHG § 19	
EMC	EN 61000-6-2	: 2005 + Corr. 2005
	EN 61000-6-4	: 2007
Otpornost na udarce	DIN EN 60068-2-29	12 g (11 ms)
Otpornost na vibracije	DIN EN 60068-2-6	5 g (10...2000 Hz)
MTTF [godina]	608	

Mehanički podaci

Težina [g]	185,5
Dimenzije [mm]	Ø 16
Materijali	PP-GF30; TPE-U
Materijali u kontaktu s medijima	PP

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Pogon	LED, Zeleno
	Status prekapćanja	LED, Žuto

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



LI2242



Senzor razine / senzor propuštanja

LI0273--K-00KNPKG/US/WHG

Priključak

