



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0481--K-00KNPKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: LI5143

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Tipka za programiranje



Značajke proizvoda

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
Duljina sonde L [mm]	481

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Mediji	rashladne tečnosti; Ulja
Ne može se rabiti za	kiseline; lužine
Srednja temperatura [°C]	0...60; (kod uporabe u vodi i medijima na bazi vode s temperaturom > 35° C uređaj treba ugraditi u klimatsku cijev)
Tlak spremnika [bar]	0,5; (kada se postavlja pomoću ugradbene dodatne opreme: E43001 - E43007, E43019)

Električni podaci

Radni napon [V]	10...36 DC
Potrošnja struje [mA]	13; (24 V)
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Princip mjerenja	kapacitivno

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih izlaza: 1
---------------------	---------------------------

Izlazi

Ukupni broj izlaza	1
Izlazni signal	signal prekapčanja
Električna izvedba	PNP
Broj digitalnih izlaza	1
Izlazna funkcija	Normalno zatvoreno/normalno otvoreno; (prigodno za parametrizaciju)
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	250



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0481--K-00KNPKG/US

Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Raspon mjera/postavki		
Duljina sonde L	[mm]	481
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...80
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV spojna stezaljka
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V (500 Ω AC)
Mehanički podaci		
Dimenzije	[mm]	Ø 16
Materijali		PP; TPE-V
Materijali u kontaktu s medijima		PP
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
	nesigurno područje	1 x LED, Crveno
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.

LI5043



Senzor za otkrivanje granične vrijednosti razine

LI0481--K-00KNPKG/US

Električni priključak

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno

