

MGT200




Magnetski senzor

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MGT203

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	70; (odnosi se na magnet M 4.0)
Kućiste	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 60

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
------------------	--------------------

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	II
Zaštita od obrnutog polariteta	da

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	200
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	70; (odnosi se na magnet M 4.0)
-------------------------	---------------------------------

MGT200



Magnetski senzor

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Osjetljivost reagiranja	[mT]	0,8
-------------------------	------	-----

Točnost / odstupanja

Histereza	[% od Sr]	1...10
-----------	-----------	--------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	0...100
---------------------	------	---------

Zaštita		IP 68; IP 69K
---------	--	---------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračenje	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV linija na liniju, Ri: 2 Om
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B

Mehanički podaci

Težina	[g]	54
--------	-----	----

Kućište		Tip navoja
---------	--	------------

Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 60
-----------	------	------------------

Oznaka navoja		M18 x 1
---------------	--	---------

Materijali		kućište: nehrđajući čelik (1,4404/316L); prednja strana senzora: PEEK; zaporne matice: Plemeniti čelik
------------	--	--

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
-------------------	--	-------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno





Magnetski senzor

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Priključak

