




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKI3020-BPKG/A/AS



- 1 element za učvršćivanje
2 kombinirana glava šrafa za pričvršćivanje elementa



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	27,5 x 18 x 15,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	6000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2
------------------------------	---



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKI3020-BPKG/A/AS

Brzina kretanja	[m/s]	> 10
-----------------	-------	------

Točnost / odstupanja

Histereza	[mm]	< 1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1887

Mehanički podaci

Težina	[g]	12,4
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Vrsta montaže		pričvrсни element s kombiniranim utorom glave / šesterokutnom utičnicom AF 1,5
Cilindričan		cilindri za utor u obliku slova T
Dimenzije	[mm]	27,5 x 18 x 15,5
Materijali		kućište: PA; element za učvršćivanje: nerđajući čelik / bronza

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata		gumena oznaka mjesta: 1
-------------------	--	-------------------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje





Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKI3020-BPKG/A/AS

Priključak

