


Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-BPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5115 + E11799

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	37 x 30 x 27

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi


Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-BPKG

Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	3
Brzina kretanja	[m/s]	< 5
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		cilindri s integriranim profilom
Dimenzije	[mm]	37 x 30 x 27
Materijali		Aluminij; plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Priključak		



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno