




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3000-BPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5115 + E11796

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	14 x 12 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3000-BPKG

Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanički podaci

Prednja strana senzora	prednje
Cilindričan	cilindri s trapezoidnim utorom
Dimenzije [mm]	14 x 12 x 26
Materijali	Aluminij; plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Priključak



BN =	Boje žica : Smeđe
BU =	Plavo
BK =	crno