


MK501A



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 pričvrstne stezaljke
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2,8
Brzina kretanja [m/s]	> 10

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	< 1,5
----------------	-------

MK501A



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Ponovljivost [mm] < 0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...60

Zaštita IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

Oznaka ATEX II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B

MTTF [godina] 3694

Mehanički podaci

Težina [g] 52,4

Način ugradnje izravno ugradivo

Vrsta montaže pričvrсна stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina

Cilindričan cilindri za utor u obliku slova T; (adapteri omogućavaju postavljanje na različite vrste cilindara)

Dimenzije [mm] 25 x 5 x 6,5

Materijali PA; Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	gumena oznaka mjesta: 1
	Kabelska spojnica: 1
	Zaštitni poklopac: 1 x T-Nut, E12259

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Šestobridna matica, rotirajuće, Plemeniti čelik



MK501A



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Priključak

