


Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

**Značajke proizvoda**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | PNP               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |
| Dimenzije [mm]     | Ø 8               |

**Električni podaci**

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 10       |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključenja [ms]   | 2          |

**Izlazi**

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | PNP               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 5000              |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno          |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

**Domet nadzora**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Osjetljivost reagiranja [mT] | 3   |
| Brzina kretanja [m/s]        | < 5 |



## Senzori cilindra za cilindre čistih linija

c

| Točnost / odstupanja                              |                    |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Histereza                                         | [mm]               | 1                              |
| Ponovljivost                                      | [mm]               | 0,1                            |
| Radni uvjeti                                      |                    |                                |
| Temperatura okoline                               | [°C]               | -25...75                       |
| Zaštita                                           |                    | IP 67                          |
| Testovi / odobrenja                               |                    |                                |
| EMC                                               | EN 60947-5-2       |                                |
| Otpornost na udarce/vibraciju                     |                    | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Mehanički podaci                                  |                    |                                |
| Prednja strana senzora                            |                    | prednje                        |
| Cilindričan                                       |                    | okrugli cilindar               |
| Dimenzije                                         | [mm]               | Ø 8                            |
| Materijali                                        |                    | Aluminij; plastika             |
| Prikazi / radni elementi                          |                    |                                |
| Prikaz                                            | Status prekapćanja | 1 x LED, Žuto                  |
| Opaske                                            |                    |                                |
| Količina pakiranja                                |                    | 1 kom.                         |
| Električni priključak - utikač                    |                    |                                |
| Kabel: 0,1 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                    |                                |
| Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A                    |                    |                                |



## Priključak

