


## Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5114

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | NPN               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |
| Dimenzije [mm]     | Ø 8 / L = 30      |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 10       |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključenja [ms]   | 2          |

## Izlazi

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | NPN               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 5000              |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno          |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

## Domet nadzora

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Osjetljivost reagiranja [mT] | 3   |
| Brzina kretanja [m/s]        | < 5 |

## Točnost / odstupanja

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Histereza [mm]    | 1   |
| Ponovljivost [mm] | 0,1 |

## Radni uvjeti


|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Temperatura okoline [°C] | -25...75 |
| Zaštita                  | IP 67    |



## Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG

| Testovi / odobrenja                 |                                |               |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------|
| EMC                                 | EN 60947-5-2                   |               |
|                                     | EN 55011                       | Razred B      |
| Otpornost na udarce/vibraciju       | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |               |
| Mehanički podaci                    |                                |               |
| Prednja strana senzora              | prednje                        |               |
| Cilindričan                         | okrugli cilindar               |               |
| Dimenzije                           | [mm]                           | Ø 8 / L = 30  |
| Materijali                          | Aluminij; plastika             |               |
| Prikazi / radni elementi            |                                |               |
| Prikaz                              | Status prekapčanja             | 1 x LED, Žuto |
| Opaske                              |                                |               |
| Količina pakiranja                  | 1 kom.                         |               |
| Električni priključak               |                                |               |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                |               |
| Priključak                          |                                |               |



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno