




Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG/AS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5112

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	12 x 30 x 12

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67



Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG/AS

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanički podaci

Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		okrugli cilindar
Dimenzije [mm]		12 x 30 x 12
Materijali		Aluminij; plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

