


Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	12 x 30 x 12

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Radni uvjeti


Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67



Senzori cilindra za cilindre čistih linija

MKR3000-ANKG

Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Razred B
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora	prednje	
Cilindričan	okrugli cilindar	
Dimenzije	[mm]	12 x 30 x 12
Materijali	Aluminij; plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Priključak		



Boje žica :
 BN = Smeđe
 BU = Plavo
 BK = crno