


Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	30 x 30 x 23

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora


Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5



Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-ANKG

Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mehanički podaci		
Prednja strana senzora	prednje	
Cilindričan	cilindri kotvenih vijaka	
Dimenzije	[mm]	30 x 30 x 23
Materijali	Aluminij; plastika	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Priključak		



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno