


Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-ANKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	3
Brzina kretanja [m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-25...75
--------------------------	----------



Senzor za cilindre s kotvenim vijcima

MKZ3000-ANKG/US

Zaštita	IP 67
---------	-------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanički podaci

Prednja strana senzora	prednje
Cilindričan	cilindri kotvenih vijaka
Dimenzije [mm]	37,5 x 35 x 35,5
Materijali	kućište: plastika; Montažni adapter: Aluminij

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Priključak

