


## Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora



## Značajke proizvoda

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Električna izvedba | NPN               |
| Izlazna funkcija   | normalno otvoreno |
| Dimenzije [mm]     | 37 x 30 x 27      |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 10       |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključenja [ms]   | 2          |

## Izlazi


|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | NPN               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 5000              |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno          |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |



## Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-ANKG

| Domet nadzora                       |                                |                                  |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Osjetljivost reagiranja             | [mT]                           | 3                                |
| Brzina kretanja                     | [m/s]                          | < 5                              |
| Točnost / odstupanja                |                                |                                  |
| Histereza                           | [mm]                           | 1                                |
| Ponovljivost                        | [mm]                           | 0,1                              |
| Radni uvjeti                        |                                |                                  |
| Temperatura okoline                 | [°C]                           | -25...75                         |
| Zaštita                             |                                | IP 67                            |
| Testovi / odobrenja                 |                                |                                  |
| EMC                                 | EN 60947-5-2                   |                                  |
|                                     | EN 55011                       | Razred B                         |
| Otpornost na udarce/vibraciju       | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |                                  |
| Mehanički podaci                    |                                |                                  |
| Prednja strana senzora              |                                | prednje                          |
| Cilindričan                         |                                | cilindri s integriranim profilom |
| Dimenzije                           | [mm]                           | 37 x 30 x 27                     |
| Materijali                          |                                | Aluminij; plastika               |
| Prikazi / radni elementi            |                                |                                  |
| Prikaz                              | Status prekapćanja             | 1 x LED, Žuto                    |
| Opaske                              |                                |                                  |
| Količina pakiranja                  |                                | 1 kom.                           |
| Električni priključak               |                                |                                  |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                |                                  |
| Priključak                          |                                |                                  |



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno