


Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-ANKG/US

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MK5113 + E11801

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	41 x 30 x 27

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključanja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2



Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-ANKG/US

Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja	[mT]	3
Brzina kretanja	[m/s]	< 5

Točnost / odstupanja

Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	0,1

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mehanički podaci

Prednja strana senzora		prednje
Cilindričan		cilindri s integriranim profilom
Dimenzije	[mm]	41 x 30 x 27
Materijali		Aluminij; plastika

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Opaske

Količina pakiranja		1 kom.
--------------------	--	--------

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A



Senzori cilindra za cilindre s integriranim profilom

MKP3000-ANKG/US

Priključak

