




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3000-ANKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



1 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	14 x 12 x 26

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi


Električna izvedba	NPN
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3000-ANKG

Zaštita od preopterećenja	da
Domet nadzora	
Osjetljivost reagiranja [mT]	2
Brzina kretanja [m/s]	< 5
Točnost / odstupanja	
Histereza [mm]	1
Ponovljivost [mm]	0,1
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-25...75
Zaštita	IP 67
Testovi / odobrenja	
EMC	EN 60947-5-2
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci	
Prednja strana senzora	prednje
Cilindričan	cilindri s trapezoidnim utorom
Dimenzije [mm]	14 x 12 x 26
Materijali	Aluminij; plastika
Prikazi / radni elementi	
Prikaz	Status prekapčanja 1 x LED, Žuto
Opaske	
Količina pakiranja	1 kom.
Električni priključak	
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²	
Priključak	



Boje žica :

BN = Smeđe

BU = Plavo

BK = crno