




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/10M/ZH



- 1 pričvrstne stezaljke
2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključanja	[ms]	30
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2,8
Brzina kretanja	[m/s]	> 10
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	< 1,5

MK5124



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/10M/ZH

Ponovljivost	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B

MTTF	[godina]	3694
------	----------	------

Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C003
----------------	-------------------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	115,3
--------	-----	-------

Način ugradnje	izravno ugradivo
----------------	------------------

Vrsta montaže	pričvrсна stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina
---------------	--

Cilindričan	cilindri za utor u obliku slova T
-------------	-----------------------------------

Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
-----------	------	--------------

Materijali	kućište: PA; pričvrсne stezaljke: Plemeniti čelik
------------	---

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Źuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	gumena oznaka mjesta: 1
-------------------	-------------------------

	Kabelska spojница: 1
--	----------------------


Opaske

Kolićina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Elektrićni prikljućak

Kabel: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Prikljućak



	Boje Źica :
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo