




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/ZH

imajte na umu tehničke izmjene u zaštiti strujnog kruga, zaštiti od preopterećenja i zaštiti od obrnutog polariteta



- 1 pričvrstne stezaljke
2 prednja strana senzora



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	ne
Maks. odgoda uključanja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	6000
Zaštita od kratkog spoja	ne
Zaštita od preopterećenja	ne

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2
Brzina kretanja [m/s]	> 10



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/ZH

Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	< 1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	2064
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C003
Mehanički podaci		
Težina	[g]	28,1
Način ugradnje		izravno ugradivo
Vrsta montaže		pričvrsna stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina
Cilindričan		cilindri za utor u obliku slova T
Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materijali		kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		gumena oznaka mjesta: 1 Kabelska spojnica: 1
Opaske		
Upute		imajte na umu tehničke izmjene u zaštiti strujnog kruga, zaštiti od preopterećenja i zaštiti od obrnutog polariteta
Količina pakiranja		1 kom.

MK5140



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/ZH

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Priključak



BK =	Boje žica :
BN =	crno
BU =	Smeđe
	Plavo