




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/AI-H



- 1 pričvrzne stezaljke  
2 prednja strana senzora



| Značajke proizvoda                        |       |                                            |
|-------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|
| Električna izvedba                        |       | PNP                                        |
| Izlazna funkcija                          |       | normalno otvoreno                          |
| Dimenzije                                 | [mm]  | 25,3 x 5 x 6,5                             |
| Električni podaci                         |       |                                            |
| Radni napon                               | [V]   | 10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus) |
| Potrošnja struje                          | [mA]  | < 10                                       |
| Zaštitna klasa                            |       | III                                        |
| Zaštita od obrnutog polariteta            |       | da                                         |
| Maks. odgoda uključanja                   | [ms]  | 30                                         |
| Izlazi                                    |       |                                            |
| Električna izvedba                        |       | PNP                                        |
| Izlazna funkcija                          |       | normalno otvoreno                          |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC  | [V]   | 2,5                                        |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC | [mA]  | 100                                        |
| Frekvencija prekapčanja DC                | [Hz]  | 6000                                       |
| Zaštita od kratkog spoja                  |       | da                                         |
| Zaštita od preopterećenja                 |       | da                                         |
| Domet nadzora                             |       |                                            |
| Osjetljivost reagiranja                   | [mT]  | 2                                          |
| Brzina kretanja                           | [m/s] | > 10                                       |
| Točnost / odstupanja                      |       |                                            |
| Histereza                                 | [mm]  | 1                                          |



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/AI-H

|              |      |       |
|--------------|------|-------|
| Ponovljivost | [mm] | < 0,2 |
|--------------|------|-------|

Radni uvjeti

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Temperatura okoline | [°C] | -25...85 |
|---------------------|------|----------|

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Zaštita | IP 65; IP 67; IP 69K |
|---------|----------------------|

Testovi / odobrenja

|     |                                             |                |
|-----|---------------------------------------------|----------------|
| EMC | EN 61000-4-2 ESD                            | - CD / 8 kV AD |
|     | EN 61000-4-3 HF zračeno                     | 10 V/m         |
|     | EN 61000-4-4 Burst                          | 2 kV           |
|     | EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost | 10 V           |
|     | EN 55011                                    | Razred B       |

|      |          |      |
|------|----------|------|
| MTTF | [godina] | 2064 |
|------|----------|------|

|                |                   |      |
|----------------|-------------------|------|
| Odobrenje UL-a | Broj odobrenja UL | C003 |
|----------------|-------------------|------|

Mehanički podaci

|        |     |      |
|--------|-----|------|
| Težina | [g] | 30,1 |
|--------|-----|------|

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Način ugradnje | izravno ugradivo |
|----------------|------------------|

|               |                                                                                                            |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta montaže | pričvrсна stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Cilindričan | cilindri za utor u obliku slova T |
|-------------|-----------------------------------|

|           |      |                |
|-----------|------|----------------|
| Dimenzije | [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
|-----------|------|----------------|

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Materijali | kućište: PA; pričvrсne stezaljke: Plemeniti čelik |
|------------|---------------------------------------------------|

Prikazi / radni elementi

|        |                    |               |
|--------|--------------------|---------------|
| Prikaz | Status prekapćanja | 1 x LED, Źuto |
|--------|--------------------|---------------|

Dodatna oprema

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Isporuka obuhvata | gumena oznaka mjesta: 1 |
|-------------------|-------------------------|

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Kabelska spojница: 1 |
|--|----------------------|


Opaske

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Kolićina pakiranja | 1 kom. |
|--------------------|--------|

Elektrićni prikljućak

|                               |
|-------------------------------|
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |
|-------------------------------|

Prikljućak



|    |           |
|----|-----------|
| BN | Boje Źica |
| BK | Smeđe     |
| BU | crno      |
|    | Plavo     |