


MK5196



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US



- 1 pričvrzne stezaljke
- 2 Prednja strana senzora
- 3 slika (primjer)



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Dimenzije [mm]	25 x 5 x 6,5

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštitna klasa	III
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	30

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja	da
Zaštita od preopterećenja	da

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT]	2,8
Brzina kretanja [m/s]	> 10

Točnost / odstupanja

Histereza [mm]	< 1,5
----------------	-------



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Ponovljivost	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
---------------------	------	----------

Zaštita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B

MTTF	[godina]	3694
------	----------	------

Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C003
----------------	-------------------	------

Mehanički podaci

Težina	[g]	23,6
--------	-----	------

Način ugradnje	izravno ugradivo
----------------	------------------

Vrsta montaže	pričvrsna stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina
---------------	--

Cilindričan	cilindri za utor u obliku slova T
-------------	-----------------------------------

Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
-----------	------	--------------

Materijali	kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik; zaštitnom cijevi: PTFE
------------	---

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	gumena oznaka mjesta: 1
-------------------	-------------------------

	Kabelska spojnica: 1
--	----------------------

Opaske

Opaske	Pogonski napon "supply class 2" prema cULus
--------	---

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR; zaštitnom cijevi

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće



MK5196



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US

Priključak

