




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US/2X



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" prema cULus)
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključanja	[ms]	30
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		2 x normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	6000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US/2X

Brzina kretanja	[m/s]	> 10
-----------------	-------	------

Točnost / odstupanja

Histereza	[mm]	< 1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	1032
Odobrenje UL-a	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Napajanje napona	Limited Voltage/Current (Marking Class 2)
	Broj datoteke UL	E174191

Mehanički podaci

Težina	[g]	27
Način ugradnje		izravno ugradivo
Vrsta montaže		pričvrsna stezaljka s kombiniranim utorom / šesterokutnom utičnicom, širine od 1,5 m preko ravnih površina
Cilindričan		cilindri za utor u obliku slova T
Dimenzije	[mm]	25 x 5 x 6,5
Materijali		kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------

Dodatna oprema

Isporučka obuhvata	gumena oznaka mjesta: 1
	Kabelska spojnica: 1

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR


Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće



Senzor cilindra s utorom u obliku slova T

MKT3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US/2X

Priključak



- 1: senzor 1
- 2: senzor 2