




Senzor cilindra sa ćelijom AMR

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS



1 pričvrstne stezaljke



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključenja	[ms]	30
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja		da
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2
Brzina kretanja	[m/s]	< 10
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1
Ponovljivost	[mm]	< 0,2
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...85



Senzor cilindra sa ćelijom AMR

MKC3020BBPKG/A/0,15M/ZH/AS

Zaštita	IP 65; IP 67
---------	--------------

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zraĉeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
MTTF	[godina]	2064
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C008

Mehaniĉki podaci

TeŹina	[g]	8,7
Naĉin ugradnje		izravno ugradivo
Cilindriĉan		cilindri s C-utorom
Dimenzije	[mm]	26,1 x 2,8 x 5,5
Materijali		kućište: PA; priĉvrsne stezaljke: Plemeniti ĉelik
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	< 0,24

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapĉanja	1 x LED, Źuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Koliĉina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Elektriĉni prikljuĉak - utikaĉ

Kabel: 0,15 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zakljuĉavanje: jednokratno postavljanje



Prikljuĉak

