




Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



- 1 pričvrstne stezaljke
- 2 Prednja strana senzora



Značajke proizvoda		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Dimenzije	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Električni podaci		
Radni napon	[V]	10...30 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 10
Zaštitna klasa		III
Zaštita od obrnutog polariteta		da
Maks. odgoda uključenja	[ms]	30
Izlazi		
Električna izvedba		PNP
Izlazna funkcija		normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC	[V]	2,5
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC	[mA]	100
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	10000
Zaštita od kratkog spoja		da
Vrsta zaštite od kratkog spoja		impulsno
Zaštita od preopterećenja		da
Domet nadzora		
Osjetljivost reagiranja	[mT]	2,8
Brzina kretanja	[m/s]	> 10
Točnost / odstupanja		
Histereza	[mm]	1,5



Senzor cilindra sa C-utorom

MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/ASR

Ponovljivost	[mm]	< 0,2
--------------	------	-------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-25...85
Zaštita		IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF zračeno	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost	10 V
	EN 55011	Razred B
Odobrenje UL-a	Broj odobrenja UL	C008

Mehanički podaci

Težina	[g]	14,6
Način ugradnje		neizravno ugradivo
Cilindričan		cilindri s C-utorom
Dimenzije	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Materijali		kućište: PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik; zaštitnom cijevi: PTFE

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapćanja	1 x LED, Žuto
--------	--------------------	---------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR; zaštitnom cijevi

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: jednokratno postavljanje



Priključak

