



MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR





Senzor cilindra s utorom u obliku slova T s kontaktom s jezičcem

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Zaštita od preopterećenja

ne

Domet nadzora

Osjetljivost reagiranja [mT] 2,1

Brzina kretanja [m/s] 10

Točnost / odstupanja

Histereza [mm] 1

Ponovljivost [mm] < 0,2

Vremena reakcije

Maks. vrijeme pada [ms] 0,1

Maks. vrijeme uključivanja uključujući odskakivanje [ms] 0,6

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -25...70

Zaštita IP 65; IP 67

Testovi / odobrenja

EMC EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF zračenje 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 visokofrekventna provodljivost 10 V

EN 55011 Razred B

MTTF [godina] 20385

Odobrenje UL-a Broj odobrenja UL C004

Mehanički podaci

Težina [g] 14,8

Način ugradnje izravno ugradivo

Cilindričan cilindri za utor u obliku slova T

Dimenzije [mm] 30,5 x 5 x 6,5

Materijali PA; pričvrsne stezaljke: Plemeniti čelik

Ciklusi prekapčanja pri spajanju na PLC [Mio] 40

Prikazi / radni elementi

Prikaz Status prekapčanja 1 x LED, Žuto

Električni priključak

Potrebna zaštita minijturni osigurač prema IEC60127-2 list 1; ≤ 0,75 A; brzodjelujuće; rad DC; ≤ 0,6 A; brzodjelujuće; rad AC

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata gumena oznaka mjesta: 1

Kabelska spojnica: 1

Opaske

Količina pakiranja 1 kom.

MR0120




Senzor cilindra s utorom u obliku slova T s kontaktom s jezičcem

MRT3021BBKOA/R/0,3M/ZH/ASR

Električni priključak - utikač

Kabel: 0,3 m, PUR

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A; Zaključavanje: Narenderirana matica, rotirajuće; zaštita od vibracije



Uputa minijaturni osigurač prema IEC60127-2 list 1
≤ 0,75 A brzodjelujuće rad DC
≤ 0,6 A brzodjelujuće rad AC