

MS5001




Magnetski senzor

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MS5010

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	28 x 10 x 16

Električni podaci

Radni napon [V]	10...30 DC
Potrošnja struje [mA]	< 10
Zaštita od obrnutog polariteta	da
Maks. odgoda uključenja [ms]	2

Izlazi

Električna izvedba	PNP
Izlazna funkcija	normalno otvoreno
Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]	2
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	300
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	5000
Zaštita od kratkog spoja	da
Vrsta zaštite od kratkog spoja	impulsno
Zaštita od preopterećenja	da

MS5001



Magnetski senzor

MS-3060-BPKG/AS-514-TPS

Domet nadzora		
Razmak prekapčanja	[mm]	60; (odnosi se na magnet M 4.0)
Točnost / odstupanja		
Histereza	[% od Sr]	1...10
Ponovljivost	[% od Sr]	1
Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 67
Testovi / odobrenja		
EMC	EN 60947-5-2	
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mehanički podaci		
Kućište		Kvadratno
Dimenzije	[mm]	28 x 10 x 16
Materijali		plastika
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		

Poveznik: 1 x M8; kodiranje: A



Priključak

