




## Magnetski senzor

MS-3060-BPKG

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: MS5011

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



## Značajke proizvoda

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Električna izvedba      | PNP                             |
| Izlazna funkcija        | normalno otvoreno               |
| Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
| Kućište                 | Kvadratno                       |
| Dimenzije [mm]          | 28 x 10 x 16                    |

## Električni podaci

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Radni napon [V]                | 10...30 DC |
| Potrošnja struje [mA]          | < 10       |
| Zaštita od obrnutog polariteta | da         |
| Maks. odgoda uključenja [ms]   | 2          |

## Izlazi

|                                                |                   |
|------------------------------------------------|-------------------|
| Električna izvedba                             | PNP               |
| Izlazna funkcija                               | normalno otvoreno |
| Maks. naponski pad izlaza prekapčanja DC [V]   | 2                 |
| Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA] | 300               |
| Frekvencija prekapčanja DC [Hz]                | 5000              |
| Zaštita od kratkog spoja                       | da                |
| Vrsta zaštite od kratkog spoja                 | impulsno          |
| Zaštita od preopterećenja                      | da                |

## Domet nadzora

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Razmak prekapčanja [mm] | 60; (odnosi se na magnet M 4.0) |
|-------------------------|---------------------------------|


# MS5002



## Magnetski senzor

MS-3060-BPKG

| Točnost / odstupanja                            |                    |                                |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Histereza                                       | [% od Sr]          | 1...10                         |
| Ponovljivost                                    | [% od Sr]          | 1                              |
| Radni uvjeti                                    |                    |                                |
| Temperatura okoline                             | [°C]               | -25...75                       |
| Zaštita                                         |                    | IP 67                          |
| Testovi / odobrenja                             |                    |                                |
| EMC                                             | EN 60947-5-2       |                                |
| Otpornost na udarce/vibraciju                   |                    | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
| Mehanički podaci                                |                    |                                |
| Kućište                                         |                    | Kvadratno                      |
| Dimenzije                                       | [mm]               | 28 x 10 x 16                   |
| Materijali                                      |                    | plastika                       |
| Prikazi / radni elementi                        |                    |                                |
| Prikaz                                          | Status prekapčanja | 1 x LED, Žuto                  |
| Opaske                                          |                    |                                |
| Količina pakiranja                              |                    | 1 kom.                         |
| Električni priključak                           |                    |                                |
| Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm <sup>2</sup> |                    |                                |
| Priključak                                      |                    |                                |



Boje žica :  
BN = Smeđe  
BU = Plavo  
BK = crno