


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0100/230VAC

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: N0031A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	< 230 AC
Broj kanala	1

Izlazi

Električna izvedba	releji
Opteretivost kontakta	4 A, 250 V AC / 500 VA
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	10

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 30
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje PTB Ex-84/2066X

Sigurnosna klasifikacija

Oznaka	po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti
Napon [V]	< 13,4
Struja [mA]	< 18,5
Snaga [mW]	< 62



Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0100/230VAC

Oznaka [Ex ia] IIC	[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB	[EEx ib] IIC
Induktivitet [Ex ia] IIC	1mH / 3mH
Induktivitet [Ex ia] IIB	90mH
Kapacitet [Ex ia] IIC	390nF / 345nF
Kapacitet [Ex ia] IIB	660nF

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije [mm]	75 x 55 x 110

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	LED, Crveno
	Pogon	LED, Zeleno


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 16 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: Nadzor vodova#
 2: Izlazna funkcija
 3: Relais