


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0201 115VAC,RL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: N0032A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena

nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]

-15...10

Radni napon [V]

< 115 AC

Broj kanala

2

Izlazi

Električna izvedba

relej

Opteretivost kontakta

5 A, 250 V AC / 100 VA

Frekvencija prekapčanja AC [Hz]

20

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-20...60

Zaštita

IP 30

Terminali za stupanj zaštite

IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje

PTB Ex-95.C.2142X

