


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0201 20-30VDC,RL

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: N0533A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-15...20
Radni napon [V]	20...30 DC
Broj kanala	2

Izlazi

Električna izvedba	releji
Opteretivost kontakta	5 A, 250 V AC / 100 VA
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	20

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 30
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB Ex-95.C.2142X
-----------	-------------------

