


Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: N0532A

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



1 pričvršćivanje na vodilicu DIN



Primjena

Primjena nadzor kratkog spoja; Nadzor vodova

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-15...20
Radni napon [V]	20...30 DC
Broj kanala	2

Izlazi

Električna izvedba	optička spojka
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	200

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...60
Zaštita	IP 30
Terminali za stupanj zaštite	IP 20

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB Ex-95.C.2143X
-----------	-------------------

Sigurnosna klasifikacija

Oznaka	po pitanju označavanja zaštite intrinzične sigurnosti
--------	---



Pojačivači prekapčanja za senzore Namur

NV0203 20-30VDC, OK 200Hz

Napon	[V]	< 11
Struja	[mA]	< 26
Snaga	[mW]	< 72
Oznaka [Ex ia] IIC		[EEx ia] IIC
Oznaka [Ex ia] IIB		[EEx ia] IIB
Oznaka [Ex ib] IIC		[EEx ib] IIC
Oznaka [Ex ib] IIB		[EEx ib] IIB
Induktivitet [Ex ia] IIC		1mH / 2mH / 5mH
Induktivitet [Ex ia] IIB		1mH / 2mH / 5mH
Induktivitet [Ex ib] IIC		46mH
Induktivitet [Ex ib] IIB		170mH
Kapacitet [Ex ia] IIC		567nF / 581nF / 483nF
Kapacitet [Ex ia] IIB		2,5μF / 2,2μF / 1,8μF
Kapacitet [Ex ib] IIC		2,5μF
Kapacitet [Ex ib] IIB		15μF

Mehanički podaci

Kućište	Kućište za postavljanje vodilica DIN
Dimenzije	[mm] 102 x 22 x 107

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
	Pogon	LED, Zeleno
	Funkcija	2 x LED, Crveno


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Utične stezaljke: 15 x ...2,5 mm²

Priključak



- 1: senzor 1
 2: senzor 2
 3: Izlaz 1
 4: Izlaz 2
 link (most) 4-5 / 1-2 = bez praćenja kvara na žici