


Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja	[mm]	4
Kućište		Tip navoja
Dimenzije	[mm]	M12 x 1

Električni podaci

Nazivni napon DC	[V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC	[V]	5...25
Potrošnja struje	[mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)

Izlazi

Izlazna funkcija		normalno zatvoreno
Maks. otpornost kabela	[Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC	[Hz]	400

Domet nadzora

Razmak prekapčanja	[mm]	4
--------------------	------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------	--	--------------------------------

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet	[nF]	230
---------------------------	------	-----



Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/PH/AMP

Maks. unutarnji induktivitet	[μH]	170
------------------------------	------	-----

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M12 x 1
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	Mjed niklovano; PBT

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Priključak



BK = Boje žica :
 WH = crno
 Bijelo

Poveznik: 1 x AMP