




Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos

Alternativni artikli: NF5008

Kada selektirate alternativni članak i dodatke molimo vas da obratite pažnju da se tehnički podaci mogu razlikovati!



Značajke proizvoda

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 30

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na pojačivače prekapčanja NV0100, NV0200 ili druge odobrene pojačivače prekapčanja s maks. vrijednostima: U = 15 V / I = 50 mA / P = 180 mW
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	5...25
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)

Izlazi

Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Maks. otpornost kabela [Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	400

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
-------------------------------	--------------------------------

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet [nF]	230
Maks. unutarnji induktivitet [μH]	120

Mehanički podaci

Kućište	Tip navoja
---------	------------



Induktivni senzor NAMUR

IFA2004-N/Sonderkabel

Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije [mm]	M12 x 1 / L = 30
Oznaka navoja	M12 x 1
Materijali	Mjed niklovano; PBT

Dodatna oprema

Isporuka obuhvata	zaporne matice: 2
-------------------	-------------------


Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,14 mm²

Priključak



BN = Boje žica :
 BU = Smeđe
 Plavo