



NG501A



Induktivni senzor NAMUR

IGB2008BN/US/1G/1D



Značajke proizvoda	
Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Razmak prekapčanja [mm]	8
Kućište	Tip navoja
Dimenzije [mm]	M18 x 1 / L = 46
Električni podaci	
Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	7,5...30; (kod primjene izvan opasnog područja)
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)
Zaštitna klasa	II
Izlazi	
Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	normalno zatvoreno
Trajna snaga struje izlaza prekapčanja DC [mA]	30; (kod primjene izvan opasnog područja)
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	400
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	8
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	8 ± 10 %
Radni razmak [mm]	0...6,48
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10

NG501A



Induktivni senzor NAMUR

IGB2008BN/US/1G/1D

Radni uvjeti		
Temperatura okoline	[°C]	-20...70
Zaštita		IP 66; IP 67
Testovi / odobrenja		
Odobrenje		BVS 04 ATEX E 091 X; IECEx BVS 06.0003
Oznaka ATEX		 II 1G Ex ia IIC T6 Ga
		 II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
EMC		EN 60947-5-6
Otpornost na udarce/vibraciju		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF	[godina]	3387
Sigurnosna klasifikacija		
Maks. unutarnji kapacitet	[nF]	200
Maks. unutarnji induktivitet	[μH]	190
Mehanički podaci		
Težina	[g]	90
Kućište		Tip navoja
Način ugradnje		izravno ugradivo
Dimenzije	[mm]	M18 x 1 / L = 46
Oznaka navoja		M18 x 1
Materijali		Mjed specijalni premaz; prednja strana senzora: PBT; prozor LED: PA
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	4 x 90° LED, Žuto
Dodatna oprema		
Isporuka obuhvata		zaporne matice: 2
Opaske		
Količina pakiranja		1 kom.
Električni priključak - utikač		
Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A		
		

NG501A



Induktivni senzor NAMUR

IGB2008BN/US/1G/1D

Priključak



1 = Priključak na pojačalo NAMUR