




Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/10M/1D/1G/2G




Značajke proizvoda	
Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućište	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26
Električni podaci	
Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	spajanje na certificirane intrinzično sigurne strujne krugove maksimalnih vrijednosti: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Nazivni napon DC [V]	8,2; (1kΩ)
Napon za napajanje DC [V]	7,5...15
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,1)
Zaštitna klasa	III
Izlazi	
Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1800
Domet nadzora	
Razmak prekapčanja [mm]	4
Stvarno osjetilno područje Sr [mm]	4 ± 10 %
Točnost / odstupanja	
Čimbenik ispravka	Čelik: 1 / Plemeniti čelik: 0,7 / Mjed: 0,5 / Aluminij: 0,4 / Bakar: 0,3
Histereza [% od Sr]	1...15
Drift sklopne točke [% od Sr]	-10...10
Radni uvjeti	
Temperatura okoline [°C]	-20...80
Zaštita	IP 67



Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/10M/1D/1G/2G

Testovi / odobrenja		
Odobrenje	DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612	
Oznaka ATEX	 II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C	
	 II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C	
	 II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C	
	 II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C	
	 II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C	
EMC	EN 60947-5-6	
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
MTTF [godina]	1253	
Sigurnosna klasifikacija		
Maks. unutarnji kapacitet [nF]	140; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu)	
Maks. unutarnji induktivitet [μH]	140; (po intrinzično sigurnom strujnom krugu)	
Mehanički podaci		
Težina [g]	500,7	
Kućište	Kvadratno	
Način ugradnje	neizravno ugradivo	
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 26	
Materijali	kućište: PBT; poklopac: Računalo	
Prikazi / radni elementi		
Prikaz	Status prekapčanja	2 x LED, Žuto
Opaske		
Količina pakiranja	1 kom.	
Električni priključak		
Kabel: 10 m, Silikon; 4 x 0,34 mm²		
Priključak		



- 1 = Priključak na pojačalo NAMUR
- Boje žica :
- BK = crno
- BN = Smeđe
- BU = Plavo
- WH = Bijelo