




Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/BS-200-K/PA

Proizvod više nije dostupan – arhivski unos



Značajke proizvoda

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Razmak prekapčanja [mm]	4
Kućiste	Kvadratno
Dimenzije [mm]	40 x 26 x 49

Električni podaci

Priključak na sklopno pojačalo	da
Pojačivači prekapčanja	Spoj na kutiju I/O za PROFIBUS PA Bürkert vrste 8642-0x
Nazivni napon DC [V]	6,5; (270Ω)
Potrošnja struje [mA]	< 1; (onemogućeno; provodno: > 2,2)
Maks. odgoda uključenja [ms]	1

Izlazi

Električna izvedba	NAMUR
Izlazna funkcija	2 x normalno zatvoren
Maks. otpornost kabela [Ω]	50
Frekvencija prekapčanja DC [Hz]	1000

Domet nadzora

Razmak prekapčanja [mm]	4
-------------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-20...70
Zaštita	IP 67

Testovi / odobrenja

Odobrenje	PTB-Zulassungsnummer: Ex-96.D.2178X; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T6
Otpornost na udarce/vibraciju	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Sigurnosna klasifikacija

Maks. unutarnji kapacitet [nF]	150
--------------------------------	-----



Induktivni dvojni senzori NAMUR za pokretače ventila

IND2004DN/BS-200-K/PA

Maks. unutarnji induktivitet	[μH]	190
------------------------------	------	-----

Mehanički podaci

Kućište	Kvadratno
Način ugradnje	neizravno ugradivo
Dimenzije	[mm] 40 x 26 x 49
Materijali	PBT

Opaske


Opaske	Napomena:
	Nazivni napon nije usklađen s NAMUR EN50227
Količina pakiranja	1 kom.

Električni priključak - utikač

Poveznik: 1 x M18; kodiranje: A



Priključak



- 1 =
- Priključak na pojačalo NAMUR
- 1-4:
- Out 1
- 2-3:
- Out 2