

O2M201



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/78/M



Značajke proizvoda

Rezolucija slike	[px]	640 x 480
Kut otvaranja	[°]	80 x 59

Primjena

Posebno svojstvo	Zaštitni kabel
Primjena	Integrirana funkcija zrcaljenja

Električni podaci

Radni napon	[V]	12...32 DC
Potrošnja struje	[mA]	< 280; (uz grijanje leće)
Zaštita od prenapona		da



Analogna kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Senzor slika	senzor slike u boji 1/4" 4:3 VGA CMOS			
Najviša uklopna struja [mA]	1000			
Trajanje vršne struja za uključivanje [ms]	2			
Izlazi				
Video izlaz	PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω			
Domet nadzora				
Veličina vidnog polja [mm]	Radni razmak	polje pregleda		
	1000	1680 x 1130		
	2000	3360 x 2260		
	3000	5030 x 3390		
	4000	6710 x 4530		
	5000	8390 x 5660		
Rezolucija slike [px]	640 x 480			
Kut otvaranja [°]	80 x 59			
Osjetljivost na svjetlo [LUX]	< 0,05			
Dinamički raspon [dB]	> 80			
Radni uvjeti				
Temperatura okoline [°C]	-40...85			
Temperatura skladištenja [°C]	-40...100			
Zaštita	IP 67; IP 69K			
Testovi / odobrenja				
EMC	DIN EN 61000-6-4	Industrijske sredine		
	DIN EN 61000-6-2	Industrijske sredine		
	UN-ECE R10			
Otpornost na udarce				50 g
Otpornost na vibracije	Raspon frekvencije 24...2000 Hz	(15,3 x 9,81 m/s²)rms		
	PSD (g²/Hz)	0,04...0,1		
Test sa slanim raspršivačem	IEC 60068-5-52			
Mehanički podaci				
Težina [g]	313			
Dimenzije [mm]	Ø 55,5 / L = 51,3			
Materijali	kućište: PC/ABS; prednje leće: poliamid armirano stakleno vlakno			
Dodatna oprema				
Isporuka obuhvata	Montažni set:, E2M210			
	Vijci: 2 x M6 x 20			
	podložnici			
	Matice: 2 x M6, samozaporno			
	protuklizni jastučić			
Opaske				
Količina pakiranja	1 kom.			



Analogná kamera za pokretne strojeve

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Električni priključak

Kabel: 0,5 m, zaštićen; zaslon spojen

Poveznik: 1 x M16; kodiranje: A; Zaštićeni spojnik: true



1	jezgra koaksijalnog kabla video signal
2	koaksijalni ekran video GND
3	U+
4	0 V