


Vanjsko osvjetljenje

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US



1 LED



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	bijelo svjetlo
---------------	----------------

Primjena

Osvjetljeno polje [mm]	10 x 150
Dizajn	rešetke
Način rada	visoki intenzitet svjetlosti (impulsni, neprekidni rad s rashladnom jedinicom); normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad)

Električni podaci

Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	vrsta rada "permanentni rad": 265; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 475
Vrsta svjetla	bijelo svjetlo



Vanjsko osvjetljenje

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Boja temperatura	[K]	5600
------------------	-----	------

Ulazi

Okidač	24 V PNP
--------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...55
Temperatura skladištenja	[°C]	-25...75
Zaštita		IP 65
Zaštita od pregrijavanja		da; (deaktivacija pri 65...75 °C)

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost	skupina izuzetaka; (DIN EN 62471:2008)
------------------------	--

Mehanički podaci

Težina	[g]	220,5
Dimenzije	[mm]	200 x 13 x 18
Materijali		Aluminij crno eloksirano
Optički materijal		Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Stanje osvjetljenja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	prekomjerna temperatura	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak

Kabel: 0,3 m, PUR, crno; 4 x 0,34 mm²

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A




O2D926



Vanjsko osvjetljenje

BAR LIGHT 10x150 W/0,3M/US

Priključak



- | | |
|---|---|
| 4 | Okidač |
| 2 | način rada „visoki intenzitet svjetlosti” |