


# O2D931



## Vanjsko osvjetljenje

Dome Light 80 CY RD/ US



### Značajke proizvoda

Vrsta svjetla crvena lampica; cyan svjetlo

### Primjena

Osvijetljeno polje [mm] 80 x 80  
Dizajn Kupola  
Način rada normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad); visoki intenzitet svjetlosti (impulsni)

### Električni podaci

Radni napon [V] 24 DC  
Potrošnja struje [mA] vrsta rada "permanentni rad": 375; način rada „visoki intenzitet svjetlosti“: 2130  
Zaštitna klasa III; (PELV)  
Vrsta svjetla crvena lampica; cyan svjetlo

### Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza Broj digitalnih ulaza: 1

### Ulazi

Okidač 24 V PNP/NPN; vanjski  
Broj digitalnih ulaza 1

### Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C] -10...40

# O2D931



## Vanjsko osvjetljenje

Dome Light 80 CY RD/ US

Temperatura skladištenja [°C]	-20...60
Zaštita	IP 65

### Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost	skupina rizika 1; (DIN EN 62471)
------------------------	----------------------------------

### Mehanički podaci

Težina [g]	512,05
Dimenzije [mm]	193 x 136 x 75
Materijali	kućište: Aluminij crno eloksirano; Pokrov: ABS
Zakretni moment pritezanja [Nm]	0,5...1,5

### Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	način rada „visoki intenzitet svjetlosti”	1 x LED, Crveno
	Segment rasvjete LED	1 x LED, Bijelo

### Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

### Električni priključak - Napajanje napona


Poveznik: M12; kodiranje: A



1:	U+
2:	trigger izlaz NPN
3:	GND
4:	trigger izlaz PNP
5:	regulator svjetla

### Električni priključak - namještanje postavki

Poveznik: M12; kodiranje: A



1:	način rada „visoki intenzitet svjetlosti”
2:	boja 2
3:	GND
4:	Segment rasvjete LED 1
5:	Segment rasvjete LED 2
6:	Segment rasvjete LED 3
7:	Segment rasvjete LED 4
8:	gumbi za deaktivaciju