


O2D933



Vanjsko osvjetljenje

Dome Light 130 CY RD/ US



- | | |
|---|----------------------|
| 1 | Segment rasvjete LED |
| 2 | taster Segment |
| 3 | taster Colour |
| 4 | LED radni status |



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica; cyan svjetlo
---------------	------------------------------

Primjena

Osvijetljeno polje	[mm]	130 x 130
Dizajn		Kupola
Način rada		normalni intenzitet svjetlosti (moguć neprekidni rad); visoki intenzitet svjetlosti (impulsni)

Električni podaci

Radni napon	[V]	24 DC
Potrošnja struje	[mA]	vrsta rada "permanentni rad": 460; način rada „visoki intenzitet svjetlosti”: 3420
Zaštitna klasa		III; (PELV)
Vrsta svjetla		crvena lampica; cyan svjetlo

Ulazi/izlazi

Broj ulaza i izlaza	Broj digitalnih ulaza: 1
---------------------	--------------------------

Ulazi

Okidač	24 V PNP/NPN; vanjski
--------	-----------------------



Vanjsko osvjetljenje

Dome Light 130 CY RD/ US

Broj digitalnih ulaza	1
-----------------------	---

Radni uvjeti

Temperatura okoline	[°C]	-10...40
Temperatura skladištenja	[°C]	-20...60
Zaštita		IP 65

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost	skupina rizika 1; (DIN EN 62471)
------------------------	----------------------------------

Mehanički podaci

Težina	[g]	817,35
Dimenzije	[mm]	256,8 x 197 x 106,7
Materijali		kućište: Aluminij crno eloksirano; Pokrov: ABS
Zakretni moment pritezanja	[Nm]	0,5...1,5

Prikazi / radni elementi


Prikaz	Pogon	1 x LED, Zeleno
	način rada „visoki intenzitet svjetlosti“	1 x LED, Crveno
	Segment rasvjete LED	1 x LED, Bijelo

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------

Električni priključak - Napajanje napona

Poveznik: M12; kodiranje: A



1:	U+
2:	trigger izlaz NPN
3:	GND
4:	trigger izlaz PNP
5:	regulator svjetla




Vanjsko osvjetljenje

Dome Light 130 CY RD/ US

Električni priključak - namještanje postavki

Poveznik: M12; kodiranje: A



1:	način rada „visoki intenzitet svjetlosti“
2:	boja 2
3:	GND
4:	Segment rasvjete LED 1
5:	Segment rasvjete LED 2
6:	Segment rasvjete LED 3
7:	Segment rasvjete LED 4
8:	gumbi za deaktivaciju