


Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla	crvena lampica
---------------	----------------

Primjena

Posebno svojstvo	Pozlaćeni kontakti
Osvijetljeno polje [mm]	25 x 25
Dizajn	pozadinsko svjetlo
Način rada	Neprekidno svjetlo ili impulsni rad

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]	-10...10
Radni napon [V]	24 DC
Potrošnja struje [mA]	< 80
Zaštitna klasa	III
Vrsta svjetla	crvena lampica
Valna duljina [nm]	617

Ulazi

Okidač	5...24 V
--------	----------

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]	-10...50
Zaštita	IP 54
Zaštita od pregrijavanja	da; (> 50 °C)

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost	skupina izuzetaka; (EN 62471)
MTTF [godina]	310

Mehanički podaci

Težina [g]	162,6
Dimenzije [mm]	70,5 x 33,4 x 9,5

O2D940



Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Materijali	Aluminij
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Stanje osvjetljenja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Previsoka temperatura / preopterećenje	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak

Kabel: 0,30 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1	L +
3	L -
4	Okidač
Boje žica :	
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo