


Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US



Značajke proizvoda

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Primjena

Posebno svojstvo

Pozlaćeni kontakti

Osvijetljeno polje [mm]

25 x 25

Dizajn

pozadinsko svjetlo

Način rada

Neprekidno svjetlo ili impulsni rad

Električni podaci

Tolerancija radnog napona [%]

-10...10

Radni napon [V]

24 DC

Potrošnja struje [mA]

< 80

Zaštitna klasa

III

Vrsta svjetla

Infracrveno svjetlo

Valna duljina [nm]

875

Ulazi

Okidač

5...24 V

Radni uvjeti

Temperatura okoline [°C]

-10...50

Zaštita

IP 54

Zaštita od pregrijavanja

da; (> 50 °C)

Testovi / odobrenja

Fotobiološka sigurnost

skupina izuzetaka; (EN 62471)

MTTF [godina]

310

Mehanički podaci

Težina [g]

160,4

Dimenzije [mm]

70,5 x 33,4 x 9,5

O2D941



Vanjsko osvjetljenje

BACKLIGHT 25X25 IR/0,3M/US

Materijali	Aluminij
Optički materijal	Staklo

Prikazi / radni elementi

Prikaz	Stanje osvjetljenja	1 x LED, Žuto
	Pogon	1 x LED, Zeleno
	Previsoka temperatura / preopterećenje	1 x LED, Crveno

Opaske

Količina pakiranja	1 kom.
--------------------	--------


Električni priključak

Kabel: 0,30 m, PUR

Poveznik: 1 x M12; kodiranje: A; Kontakti: pozlaćeno



Priključak



1	L +
3	L -
4	Okidač
Boje žica :	
BK =	crno
BN =	Smeđe
BU =	Plavo